



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig 60000 h	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	Működtetés és elektronika	
A fényforrás színe	Meleg fehér		
Cserélhető fényforrás	Nem	Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Vezérlővel együtt	Igen	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
A lámpatest fényszóródása	30° x 60°	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark	Szabályozható	Igen
UL jelölés	UL and cUL mark	Mechanika és tokozás	
Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	60000 h		
		Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium

eW Graze MX Powercore

Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	609 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	1230 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	45,9 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	2700 K
Kezdeti színvisszaadási index	>80
Kezdeti bemeneti feszültség	28 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000

70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
--	-------

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829161037399
A termék megrendelési neve	BCS419 30x60/2700 L609
EAN/UPC - termék	8718291610373
Rendelési kód	523-000080-24
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503703712
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Katalógusszám	523-000080-24
A katalógusszám leírása	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Méretezett rajza



BCS419 30x60/2700 L609

