



eW Graze MX Powercore

BCS419 30x60/5500 L609

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
A fényforrás színe	Semleges fehér		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
A lámpatest fényszóródása	30° x 60°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	60000 h		
Működtetés és elektronika			
Bemeneti feszültség	100 to 277 V		
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz		
Vezérlők és fényerő-szabályozás			
Szabályozható	Igen		
Mechanika és tokozás			
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium		
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát		

eW Graze MX Powercore

Hossz	609 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	5500 K
Kezdeti bemeneti feszültség	28 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829161039799
A termék megrendelési neve	BCS419 30x60/5500 L609
EAN/UPC - termék	8718291610397
Rendelési kód	523-000080-26
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503703714
Nettó tömeg (darab)	2,700 kg
Katalógusszám	523-000080-26
A katalógusszám leírása	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Méretezett rajza



BCS419 30x60/5500 L609

