



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	Nøytralhvit	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	
Driver inkludert	Ja	Ja	
Lysstrålespredning fra armatur	9° x 9°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	
CE-merke	CE mark	Ekstrudert aluminium	
UL-merke	UL and cUL mark	Optisk deksel-/linsemateriale	
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Polykarbonat	
Drift og elektrisk		Lengde	
Inngangsspennning	100 to 277 V	914 mm	
		Godkjenning og bruk	
		Ingress beskyttelseskode	
		IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]	

eW Graze MX Powercore

Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	60,1 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	42 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161044100
Produktnavn for bestilling	BCS419 9/4000 L914
EAN/UPC – produkt	8718291610441
Bestillingskode	523-000080-31
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703719
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Katalognummer	523-000080-31
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Målskisse



BCS419 9/4000 L914

