



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Ohjattava eW Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	Lämmin valkoinen	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Kyllä	
Valaisimen valokeilan hajautus	15° x 30°	Mekaaniset tiedot ja runko	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Rungon materiaali	
CE-merkintä	CE-merkintä	Puristettu alumiini	
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Optisen kuvun/linssin materiaali	
Elinikä 50 %:n valovirranalenemaan	60000 h	Polykarbonaatti	
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	60000 h	Pituus	
Käyttö ja sähkö tiedot		914 mm	
Ottojännite	100 - 277 V	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
		IP-luokka	
		IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]	
		Mek. iskun suojauskoodi	
		IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]	

eW Graze MX Powercore

Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	2130 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	46,4 lm/W
Alun vast. värilämpötila	2700 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Ottoteho alussa	42 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000

Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161049600
Tilaustuotteen nimi	BCS419 15x30/2700 L914
EAN/UPC – tuote	8718291610496
Tilauskoodi	523-000080-36
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910503703724
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Luettelonumero	523-000080-36
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Mittapiirros



BCS419 15x30/2700 L914

