



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
A fényforrás színe	Meleg fehér		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
A lámpatest fényszóródása	15° x 30°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	60000 h		
Működtetés és elektronika		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Bemeneti feszültség		100 to 277 V	
Bemeneti frekvencia		50–60 Hz	
Szabályozható		Igen	

eW Graze MX Powercore

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	914 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	2130 lm
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	46,4 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	2700 K
Kezdeti színvisszaadási index	>80
Kezdeti bemeneti feszültség	42 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
---	-------

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829161049600
A termék megrendelési neve	BCS419 15x30/2700 L914
EAN/UPC - termék	8718291610496
Rendelési kód	523-000080-36
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703724
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Katalógusszám	523-000080-36
A katalógusszám leírása	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Méretezett rajza



BCS419 15x30/2700 L914

