



eW Graze MX Powercore

BCS419 15x30/5500 L914

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	Semleges fehér
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
A lámpatest fényszóródása	15° x 30°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	UL and cUL mark
Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	60000 h
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	60000 h
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát


eW Graze MX Powercore

Hossz	914 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	5500 K
Kezdeti színvisszaadási index	>80
Kezdeti bemeneti feszültség	42 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között
Termékadatok	
Teljes termékkód	871829161051900
A termék megrendelési neve	BCS419 15x30/5500 L914
EAN/UPC - termék	8718291610519
Rendelési kód	523-000080-38
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703726
Nettó tömeg (darab)	3,800 kg
Katalógusszám	523-000080-38
A katalógusszám leírása	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Méretezett rajza



BCS419 15x30/5500 L914

