



eW Graze MX Powercore

BCS419 15x30/5500 L914

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning. Fastighetsägare/slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze MX Powercore kan belysa mer än 20 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Neutralvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Armaturens ljusfördelning	15° x 30°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Livslängd vid 50 % ljusflöde	60000 h
Livslängd vid 70 % ljusflöde	60000 h
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Längd	914 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandsäker]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the


eW Graze MX Powercore

	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Init. Corr. färgtemperatur	5500 K
Initialt färgåtergivningsindex	>80
Initial ineffekt	42 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C	60000
rapporterat	

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C	60000
rapporterat	
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829161051900
Beställningsproduktnamn	BCS419 15x30/5500 L914
EAN/UPC – Produkt	8718291610519
Beställningsnummer	523-000080-38
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703726
Nettovikt (stycke)	3,800 kg
Katalognummer	523-000080-38
Beskrivning av katalognummer	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Måttskiss



BCS419 15x30/5500 L914

