



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Inngangsspenning	100 to 277 V
Lyskildefarge	Nøytralhvit	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lyskilde kan byttes ut	No	Kontroller og dimming	
Driver inkludert	Ja	Kan dimmes	Ja
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
CE-merke	CE mark	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
UL-merke	UL and cUL mark	Lengde	914 mm
Levetid til 50 % lysytelse	60000 h		
Levetid til 70 % lysytelse	60000 h		

eW Graze MX Powercore

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse (systemlystytelse)	2325 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	57,8 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig inngangseffekt	42 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829161053300
Produktnavn for bestilling	BCS419 30x60/4000 L914
EAN/UPC – produkt	8718291610533
Bestillingskode	523-000080-40
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703728
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Katalognummer	523-000080-40
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Målskisse



