



eW Graze MX Powercore

BCS419 30x60/5500 L914

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning. Fastighetsägare/slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze MX Powercore kan belysa mer än 20 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information		Ingångsfrekvens	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Ljuskällans färg	Neutralvit	Styrenheter och dimring	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Dimbara	Ja
Driftdon ingår	Ja	Mekanik och armaturhus	
Armaturens ljusfördelning	30° x 60°	Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
CE-märkning	CE märkning	Längd	914 mm
UL-märkning	UL och cUL märkt	Användning och godkännande	
Livslängd vid 50 % ljusflöde	60000 h	Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Livslängd vid 70 % ljusflöde	60000 h	Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandsäker]
Drift och elektricitet		Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the
Inspänning	100 till 277 V		

eW Graze MX Powercore


	standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Init. Corr. färgtemperatur	5500 K
Initial ineffekt	42 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C	60000
rapporterat	

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829161054000
Beställningsproduktnamn	BCS419 30x60/5500 L914
EAN/UPC – Produkt	8718291610540
Beställningsnummer	523-000080-41
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703729
Nettovikt (stycke)	3,800 kg
Katalognummer	523-000080-41
Beskrivning av katalognummer	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Måttskiss



BCS419 30x60/5500 L914

