



# eW Graze MX Powercore

**eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)**

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

## Dane produktu

| Informacje ogólne                                              |                               | Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Kod rodziny źródła światła                                     | LED-HB [ LED High Brightness] | 60000 h                                                        |  |
| Barwa źródła światła                                           | Barwa biała neutralna         |                                                                |  |
| Wymienne źródło światła                                        | brak                          |                                                                |  |
| Zawiera zasilacz                                               | tak                           |                                                                |  |
| Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej                      | 60° x 30°                     |                                                                |  |
| Klasa ochrony IEC                                              | Klasa bezpieczeństwa I        |                                                                |  |
| Znak CE                                                        | CE                            |                                                                |  |
| Oznaczenie UL                                                  | UL/cUL                        |                                                                |  |
| Okres eksploatacji przy utrzymaniu 50% strumienia początkowego | 60000 h                       |                                                                |  |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                          |                               | Sterowanie i ściemnianie                                       |  |
| Napięcie wejściowe                                             |                               | 100-277 V                                                      |  |
| Częstotliwość wejściowa                                        |                               | 50 do 60 Hz                                                    |  |
| Mechanika i korpus                                             |                               | Ściemnianie                                                    |  |
| Materiał korpusu                                               |                               | tak                                                            |  |
|                                                                |                               | Aluminium tłoczone                                             |  |

## eW Graze MX Powercore

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Materiał pokrywy optycznej/soczewki | poliwęglan |
| Długość                             | 914 mm     |

### Zatwierdzenie i Aplikacja

|                                |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod klasy szczelności IP       | IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]                                                                                                                |
| Odporność na udary mech.       | IK10 [ IK10]                                                                                                                                                                 |
| Norma związana z drganiami     | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Oznaczenie FCC                 | FCC Class A                                                                                                                                                                  |
| Wskaźnik odporności na drgania | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

### Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Znamionowa temperatura barwowa | 4000 K |
| Moc znamionowa                 | 42 W   |

### Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 60000 |

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 60000 |

### Warunki dotyczące zastosowań


|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20 do +50°C |
|------------------------------|--------------|

### Dane produktu

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pełny kod produktu              | 871829161056400                                                    |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | BCS419 60x30/4000 L914                                             |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718291610564                                                      |
| Kod zamówienia                  | 523-000080-43                                                      |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                                                  |
| Numerator - Packs per outer box | 1                                                                  |
| Material Nr. (12NC)             | 910503703731                                                       |
| Net Weight (Piecze)             | 3,800 kg                                                           |
| Numer katalogowy                | 523-000080-43                                                      |
| Catalog Number Description      | eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



## Rysunki techniczne



BCS419 60x30/4000 L914

