



eW Graze MX Powercore

BCS419 60x30/5500 L914

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kontroller og dimming	
Lyskildefarge	Nøytralhvit	Kan dimmes	Ja
Lyskilde kan byttes ut	No	Mekanisk og innfatning	
Driver inkludert	Ja	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Lysstrålespredning fra armatur	60° x 30°	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Lengde	914 mm
CE-merke	CE mark	Godkjenning og bruk	
UL-merke	UL and cUL mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Levetid til 50 % lysytelse	60000 h	Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Levetid til 70 % lysytelse	60000 h		
Drift og elektrisk			
Inngangsspenning	100 to 277 V		


eW Graze MX Powercore

Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. Korr. Fargetemperatur	5500 K
Opprinnelig inngangseffekt	42 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829161057100
Produktnavn for bestilling	BCS419 60x30/5500 L914
EAN/UPC – produkt	8718291610571
Bestillingskode	523-000080-44
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703732
Nettovekt (stykk)	3.800 kg
Katalognummer	523-000080-44
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Målskisse



BCS419 60x30/5500 L914

