



# eW Graze MX Powercore

## eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

### Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [ LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	Varmhvit	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	Ja
Driver inkludert	Ja	Mekanisk og innfatning	
Lysstrålespredning fra armatur	9° x 9°	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
CE-merke	CE mark	Lengde	1219 mm
UL-merke	UL and cUL mark	Godkjenning og bruk	
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h	Ingress beskyttelseskode	IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Drift og elektrisk			
Inngangsspennning	100 to 277 V		

## eW Graze MX Powercore

Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2940 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	49,3 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Opprinnelig inngangseffekt	60 W

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

### Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

### Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161058800
Produktnavn for bestilling	BCS419 9/2700 L1219
EAN/UPC – produkt	8718291610588
Bestillingskode	523-000080-45
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703733
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	523-000080-45
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



## Målskisse



BCS419 9/2700 L1219

