



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]		60000 h
A fényforrás színe	Semleges fehér	Működtetés és elektronika	
Cserélhető fényforrás	Nem	Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Vezérlővel együtt	Igen	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
A lámpatest fényzóródása	10° x 60°	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály	Szabályozható	Igen
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		

eW Graze MX Powercore

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	1219 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	60 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
---	-------

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829161062500
A termék megrendelési neve	BCS419 10x60/4000 L1219
EAN/UPC - termék	8718291610625
Rendelési kód	523-000080-49
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703737
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalógusszám	523-000080-49
A katalógusszám leírása	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Méretezett rajza



BCS419 10x60/4000 L1219

