



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning. Fastighetsägare/slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze MX Powercore kan belysa mer än 20 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information		Ingångsfrekvens	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Ljuskällans färg	Neutralvit	Styrenheter och dimring	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Dimbara	
Driftdon ingår	Ja	Ja	
Armaturens ljusfördelning	10° x 60°	Mekanik och armaturhus	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Armaturhusets material	
CE-märkning	CE märkning	Strängsprutad aluminium	
UL-märkning	UL och cUL märkt	Optisk kupa/linsmaterial	
Livslängd vid 70 % ljusflöde	60000 h	Polykarbonat	
Drift och elektricitet		Längd	
Inspänning	100 till 277 V	1219 mm	
		Användning och godkännande	
		Kod för kapslingsklass	
		IP66 [Dammtät, strålskyddad]	
		Skyddskod för mekanisk påverkan	
		IK10 [20 J vandsäker]	

eW Graze MX Powercore

Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-märkning	FCC Class A
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initial ineffekt	60 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C	60000
rapporterat	

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C	60000
rapporterat	
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829161062500
Beställningsproduktnamn	BCS419 10x60/4000 L1219
EAN/UPC – Produkt	8718291610625
Beställningsnummer	523-000080-49
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703737
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	523-000080-49
Beskrivning av katalognummer	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Måttskiss

