



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
Цвет источника света	Нейтральный белый		
Сменный источник света	No		
Драйвер в комплекте	Yes		
Распределение света светильника	15° x 30°		
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		
Маркировка CE	CE mark		
Метка UL	UL and cUL mark		
Срок службы до эффективности светотдачи в 50%	60000 h		
Эксплуатационные и электрические характеристики		Системы управления и регулировка яркости света	
Входное напряжение		100 to 277 V	
Входная частота		50–60 Hz	
Механические компоненты и корпус		Возможность изменения яркости света	
Материал корпуса		Yes	
		Формованный алюминий	

eW Graze MX Powercore

Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	1219 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Метка FCC	FCC Class A
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача (система со светоотдачей)	3504 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	60,4 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная входная мощность	60 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 50 °C	

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161065600
Название продукта для заказа	BCS419 15x30/4000 L1219
EAN/UPC — продукт	8718291610656
Код заказа	523-000080-52
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703740
Вес нетто (шт.)	4,700 kg
Номер по каталогу	523-000080-52
Номер по каталогу, описание	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



BCS419 15x30/4000 L1219

