



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Ohjattava eW Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Mekaaniset tiedot ja runko	
Valaisimen valokeilan hajautus	30° x 60°	Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
CE-merkintä	CE-merkintä	Pituus	1219 mm
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elinikä 50 %:n valovirranalenemaan	60000 h	IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	60000 h	Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]
Käyttö ja sähkö tiedot			
Ottojännite	100 - 277 V		


eW Graze MX Powercore

Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	3100 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	57,8 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Ottoteho alussa	60 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000

Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +50 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829161068700
Tilaustuotteen nimi	BCS419 30x60/4000 L1219
EAN/UPC – tuote	8718291610687
Tilauskoodi	523-000080-55
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910503703743
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Luettelonumero	523-000080-55
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Mittapiirros



BCS419 30x60/4000 L1219

