



# eW Graze MX Powercore

**eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)**

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

## Produktdata

| Generell informasjon           |                               | Drift og elektrisk            |                      |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Lyskildeseriekode              | LED-HB [ LED High Brightness] | Inngangsspenning              | 100 to 277 V         |
| Lyskildefarge                  | Nøytralhvit                   | Inngangsfrekvens              | 50 til 60 Hz         |
| Lyskilde kan byttes ut         | No                            | Kontroller og dimming         |                      |
| Driver inkludert               | Ja                            | Kan dimmes                    | Ja                   |
| Lysstrålespredning fra armatur | 30° x 60°                     | Mekanisk og innfatning        |                      |
| IEC-beskyttelsesklasse         | Sikkerhetsklasse I            | Innfatningsmateriale          | Ekstrudert aluminium |
| CE-merke                       | CE mark                       | Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat         |
| UL-merke                       | UL and cUL mark               | Lengde                        | 1219 mm              |
| Levetid til 50 % lysytelse     | 60000 h                       |                               |                      |
| Levetid til 70 % lysytelse     | 60000 h                       |                               |                      |

eW Graze MX Powercore

|                                            |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkjenning og bruk                        |                                                                                                                                                                              |
| Ingress beskyttelseskode                   | IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]                                                                                                                      |
| Mek. støt, beskyttelseskode                | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                                                                                                                                                |
| Vibrasjonsstandard                         | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| vibrasjonsklassifisering                   | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Innledende ytelse (i samsvar med IEC)      |                                                                                                                                                                              |
| Opprinnelig lysytelse (systemlystelse)     | 3100 lm                                                                                                                                                                      |
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur      | 57,8 lm/W                                                                                                                                                                    |
| Oppr. korr. fargetemperatur                | 4000 K                                                                                                                                                                       |
| Oppr. Fargegjengivelsesindeks              | >80                                                                                                                                                                          |
| Opprinnelig inngangseffekt                 | 60 W                                                                                                                                                                         |
| Ytelse over tid (i samsvar med IEC)        |                                                                                                                                                                              |
| Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C | 60000                                                                                                                                                                        |

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C | 60000                                                               |
| Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C | 60000                                                               |
| Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C | 60000                                                               |
| Bruksforhold                               |                                                                     |
| For omgivelsestemperaturer mellom          | -20 to +50 °C                                                       |
| Produktdata                                |                                                                     |
| Fullstendig produktkode                    | 871829161068700                                                     |
| Produktnavn for bestilling                 | BCS419 30x60/4000 L1219                                             |
| EAN/UPC – produkt                          | 8718291610687                                                       |
| Bestillingskode                            | 523-000080-55                                                       |
| SAP-teller – antall per pakke              | 1                                                                   |
| SAP-teller – pakker per utvendige          | 1                                                                   |
| SAP-materialer                             | 910503703743                                                        |
| Net Weight (Piece)                         | 4,700 kg                                                            |
| Katalognummer                              | 523-000080-55                                                       |
| Katalognummerbeskrivelse                   | eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |



Målskisse



