



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
Цвет источника света	Нейтральный белый	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Сменный источник света	No	Входное напряжение	100 to 277 V
Драйвер в комплекте	Yes	Входная частота	50–60 Hz
Распределение света светильника	30° x 60°	Системы управления и регулировка яркости света	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Возможность изменения яркости света	Yes
Маркировка CE	CE mark	Механические компоненты и корпус	
Метка UL	UL and cUL mark	Материал корпуса	Формованный алюминий
Срок службы до эффективности светотдачи в 50%	60000 h		

eW Graze MX Powercore

Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	1219 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача (система со светотдачей)	3100 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	57,8 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная входная мощность	60 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 25 °C	

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 50 °C	

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161068700
Название продукта для заказа	BCS419 30x60/4000 L1219
EAN/UPC — продукт	8718291610687
Код заказа	523-000080-55
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703743
Вес нетто (шт.)	4,700 kg
Номер по каталогу	523-000080-55
Номер по каталогу, описание	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



