



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimal indragning. Fastighetsägare/slutanvändare behöver en styrd produkt som klarar av dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze MX Powercore kan belysa mer än 20 meter på mycket nära indragningsavstånd. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Inspänning	100 till 277 V
Ljuskällans färg	Neutralvit	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Utbytbar ljuskälla	Nej	Styrenheter och dimring	
Driftdon ingår	Ja	Dimbara	Ja
Armaturens ljusfördelning	30° x 60°	Mekanik och armaturhus	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
CE-märkning	CE märkning	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
UL-märkning	UL och cUL märkt	Längd	1219 mm
Livslängd vid 50 % ljusflöde	60000 h		
Livslängd vid 70 % ljusflöde	60000 h		

eW Graze MX Powercore

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
--------------------------	--

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	3100 lm
Initialt LED-ljusutbyte	57,8 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	>80
Initial ineffekt	60 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C	60000
rapporterat	

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C	60000
rapporterat	

Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C

Produktdata	
Fullständig produktkod	871829161068700
Beställningsproduktnamn	BCS419 30x60/4000 L1219
EAN/UPC – Produkt	8718291610687
Beställningsnummer	523-000080-55
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703743
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	523-000080-55
Beskrivning av katalognummer	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Måttskiss



