



# eW Graze MX Powercore

## eW Graze MX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

### Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildeseriekode	LED-HB [ LED High Brightness]	Inngangsspenning	100 to 277 V
Lyskildefarge	Varmhvit	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lyskilde kan byttes ut	No	<b>Kontroller og dimming</b>	
Driver inkludert	Ja	Kan dimmes	Ja
Lysstrålespredning fra armatur	60° x 30°	<b>Mekanisk og innfatning</b>	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
CE-merke	CE mark	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
UL-merke	UL and cUL mark	Lengde	1219 mm
Levetid til 50 % lysytelse	60000 h		
Levetid til 70 % lysytelse	60000 h		

# eW Graze MX Powercore

## Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K
Opprinnelig inngangseffekt	60 W

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

## Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871829161070000
Produktnavn for bestilling	BCS419 60x30/2700 L1219
EAN/UPC – produkt	8718291610700
Bestillingskode	523-000080-57
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703745
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	523-000080-57
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



## Målskisse



BCS419 60x30/2700 L1219

