



eW Graze MX Powercore

BCS419 60x30/5500 L1219

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
A fényforrás színe	Semleges fehér		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
A lámpatest fényszóródása	60° x 30°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
Élettartam az 50%-os fényáram-megmaradásig	60000 h		
Működtetés és elektronika			
Bemeneti feszültség		100 to 277 V	
Bemeneti frekvencia		50–60 Hz	
Vezérlők és fényerő-szabályozás			
Szabályozható		Igen	
Mechanika és tokozás			
Ház anyaga		Nyílásokkal ellátott alumínium	
Optika/lencse anyaga		Polikarbonát	

eW Graze MX Powercore

Hossz	1219 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	5500 K
Kezdeti bemeneti feszültség	60 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829161072400
A termék megrendelési neve	BCS419 60x30/5500 L1219
EAN/UPC - termék	8718291610724
Rendelési kód	523-000080-59
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703747
Nettó tömeg (darab)	4,700 kg
Katalógusszám	523-000080-59
A katalógusszám leírása	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Méretezett rajza



BCS419 60x30/5500 L1219

