



# eW Graze QLX Powercore

## eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany i ograniczonym zużyciu energii. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze QLX Powercore może oświetlać obszar do wysokości nawet 10 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                         |                                          | Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Kod rodziny źródła światła                | LED-HB [ LED High Brightness]            | 100000 h                                                       |  |
| Barwa źródła światła                      | Barwa biała neutralna                    |                                                                |  |
| Wymienne źródło światła                   | brak                                     |                                                                |  |
| Zawiera zasilacz                          | tak                                      |                                                                |  |
| Typ pokrywy optycznej/soczewki            | PCC [ przezroczysty klosz z poliwęglanu] |                                                                |  |
| Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 9° x 9°                                  |                                                                |  |
| Klasa ochrony IEC                         | Klasa bezpieczeństwa I                   |                                                                |  |
| Znak CE                                   | CE                                       |                                                                |  |
| Oznaczenie UL                             | UL/cUL                                   |                                                                |  |
| Eksplatacja i połączenie elektryczne      |                                          | Sterowanie i ściemnianie                                       |  |
| Napięcie wejściowe                        |                                          | 100-277 V                                                      |  |
| Częstotliwość wejściowa                   |                                          | 50 do 60 Hz                                                    |  |
| Ściemnialna                               |                                          | tak                                                            |  |

eW Graze QLX Powercore

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Mechanika i korpus                  |                    |
| Materiał korpusu                    | Aluminium tłoczone |
| Materiał pokrywy optycznej/soczewki | poliwęglan         |
| Długość                             | 305 mm             |
| Kolor                               | ALU                |

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie i Aplikacja      |                                                               |
| Kod klasy szczelności IP       | IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |
| Odporność na uduary mech.      | IK10 [ IK10]                                                  |
| Norma związana z drganiami     | Complies with ANSI C136.31, 3G                                |
| Oznaczenie FCC                 | FCC Class A                                                   |
| Wskaźnik odporności na drgania | Complies with ANSI C136.31, 3G                                |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC) |        |
| Initial luminous flux                     | 583 lm |
| Znamionowa temperatura barwowa            | 4000 K |
| Moc znamionowa                            | 15 W   |

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)                  |       |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 60000 |


|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C | 60000 |
| Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C | 60000 |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Warunki dotyczące zastosowań |              |
| Zakres temperatury otoczenia | -40 do +50°C |

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dane produktu                   |                                                                   |
| Pełny kod produktu              | 871829161104299                                                   |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | BCS427 9/4000 L305                                                |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718291611042                                                     |
| Kod zamówienia                  | 523-000081-01                                                     |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                                                 |
| Numerator - Packs per outer box | 4                                                                 |
| Material Nr. (12NC)             | 910503703748                                                      |
| Net Weight (Piecze)             | 1,200 kg                                                          |
| Numer katalogowy                | 523-000081-01                                                     |
| Catalog Number Description      | eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft) |



Rysunki techniczne



BCS427 9/4000 L305

