



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ			
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	100000 h
A fényforrás színe	Semleges fehér	Működtetés és elektronika	
Cserélhető fényforrás	Nem	Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Vezérlővel együtt	Igen	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Optika/lencse típusa	PCC [Polikarbonát áttetsző burra]	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
A lámpatest fényszóródása	10° x 60°	Szabályozható	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		

eW Graze QLX Powercore

Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	305 mm
Szín	ALU

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	583 lm
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	15 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000


70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között

Termékadatok	
Teljes termékkód	871829161107399
A termék megrendelési neve	BCS427 10x60/4000 L305
EAN/UPC - termék	8718291611073
Rendelési kód	523-000081-04
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503703751
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Katalógusszám	523-000081-04
A katalógusszám leírása	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Méretezett rajza



BCS427 10x60/4000 L305

