



# eW Graze QLX Powercore

## eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkningsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

### Produktdata

| Generell informasjon           |                                       | Drift og elektrisk            |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Lyskildeseriekode              | LED-HB [ LED High Brightness]         | Inngangsspenning              | 100 to 277 V         |
| Lyskildefarge                  | Nøytralhvit                           | Inngangsfrekvens              | 50 til 60 Hz         |
| Lyskilde kan byttes ut         | No                                    | Kontroller og dimming         |                      |
| Driver inkludert               | Ja                                    | Kan dimmes                    | Ja                   |
| Optisk deksel-/linsetype       | PCC [ Polycarbonate bowl/cover clear] | Mekanisk og innfatning        |                      |
| Lysstrålespredning fra armatur | 10° x 60°                             | Innfatningsmateriale          | Ekstrudert aluminium |
| IEC-beskyttelsesklasse         | Sikkerhetsklasse I                    | Optisk deksel-/linsemateriale | Polykarbonat         |
| CE-merke                       | CE mark                               | Lengde                        | 305 mm               |
| UL-merke                       | UL and cUL mark                       | Farge                         | Aluminium            |
| Levetid til 70 % lysytelse     | 100000 h                              |                               |                      |

eW Graze QLX Powercore

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Godkjenning og bruk                       |                                                         |
| Ingress beskyttelseskode                  | IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Mek. støt, beskyttelseskode               | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                           |
| Vibrasjonsstandard                        | Complies with ANSI C136.31, 3G                          |
| FCC-merke                                 | FCC Class A                                             |
| vibrasjonsklassifisering                  | Complies with ANSI C136.31, 3G                          |
| Innledende ytelse (i samsvar med IEC)     |                                                         |
| Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)  | 583 lm                                                  |
| Oppr. korr. fargetemperatur               | 4000 K                                                  |
| Opprinnelig inngangseffekt                | 15 W                                                    |
| Ytelse over tid (i samsvar med IEC)       |                                                         |
| Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 25 °C | 60000                                                   |
| Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 50 °C | 60000                                                   |
| Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 25 °C | 60000                                                   |
| Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 50 °C | 60000                                                   |

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bruksforhold                      |                                                                     |
| For omgivelsestemperaturer mellom | -40 to +50 °C                                                       |
| Produktdata                       |                                                                     |
| Fullstendig produktkode           | 871829161107399                                                     |
| Produktnavn for bestilling        | BCS427 10x60/4000 L305                                              |
| EAN/UPC – produkt                 | 8718291611073                                                       |
| Bestillingskode                   | 523-000081-04                                                       |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                                                   |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 4                                                                   |
| SAP-materialer                    | 910503703751                                                        |
| Net Weight (Piece)                | 1,200 kg                                                            |
| Katalognummer                     | 523-000081-04                                                       |
| Katalognummerbeskrivelse          | eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft) |



Målskisse

