



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany i ograniczonym zużyciu energii. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze QLX Powercore może oświetlać obszar do wysokości nawet 10 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna		
Wymienne źródło światła	brak		
Zawiera zasilacz	tak		
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCC [przezroczysty klosz z poliwęglanu]		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10° x 60°		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Znak CE	CE		
Oznaczenie UL	UL/cUL		
Eksplatacja i połączenie elektryczne		Sterowanie i ściemnianie	
Napięcie wejściowe		100-277 V	
Częstotliwość wejściowa		50 do 60 Hz	
Ściemnialna		tak	

eW Graze QLX Powercore

Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Długość	305 mm
Kolor	ALU

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na uduary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Oznaczenie FCC	FCC Class A
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	583 lm
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Moc znamionowa	15 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000


Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829161107399
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS427 10x60/4000 L305
EAN/UPC - Produkt	8718291611073
Kod zamówienia	523-000081-04
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503703751
Net Weight (Piecze)	1,200 kg
Numer katalogowy	523-000081-04
Catalog Number Description	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Rysunki techniczne



BCS427 10x60/4000 L305

