



eW Graze QLX Powercore

BCS427 30x60/5500 L305

eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Működtetés és elektronika	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	Bemeneti feszültség	100 to 277 V
A fényforrás színe	Hideg fehér	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Cserélhető fényforrás	Nem	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Vezérlővel együtt	Igen	Szabályozható	Igen
Optika/lencse típusa	PCC [Polikarbonát áttetsző buraj]	Mechanika és tokozás	
A lámpatest fényzóródása	30° x 60°	Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály	Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
CE jelölés	CE mark	Hossz	305 mm
UL jelölés	UL and cUL mark	Szín	ALU
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	100000 h		

eW Graze QLX Powercore

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti korrelált színhőmérséklet	5500 K
Kezdeti bemeneti feszültség	15 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829161114199
A termék megrendelési neve	BCS427 30x60/5500 L305
EAN/UPC - termék	8718291611141
Rendelési kód	523-000081-11
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503703758
Nettó tömeg (darab)	1,200 kg
Katalógusszám	523-000081-11
A katalógusszám leírása	eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Méretezett rajza



BCS427 30x60/5500 L305

