



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
A fényforrás színe	Meleg fehér		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
Optika/lencse típusa	PCC [Polikarbonát áttetsző buraj]		
A lámpatest fényszóródása	10° x 60°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
		Működtetés és elektronika	
		Bemeneti feszültség	100 to 277 V
		Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen

eW Graze QLX Powercore

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	609 mm
Szín	ALU

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti korrelált színhőmérséklet	2700 K
Kezdeti bemeneti feszültség	28 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000

70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
--	-------

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829161121999
A termék megrendelési neve	BCS427 10x60/2700 L609
EAN/UPC - termék	8718291611219
Rendelési kód	523-000081-18
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503703765
Net Weight (Piece)	2,598 kg
Katalógusszám	523-000081-18
A katalógusszám leírása	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Méretezett rajza



BCS427 10x60/2700 L609

