



eW Graze QLX Powercore

BCS427 10x60/5500 L609

eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze QLX Powercore è ideale per applicazioni che richiedono il giusto compromesso tra costi e rendimento. Graze è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni a elevate prestazioni progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Gli apparecchi Graze Essential White emanano un canale singolo a luce bianca con temperature del colore 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K e 4.000 K. La disponibilità di diverse lunghezze dell'apparecchio, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e di consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze. eW Graze QLX Powercore 5 W è configurato per consumare un massimo di 5 W ogni 305 mm e supporta le certificazioni ASHRAE e LEED per l'ecosostenibilità degli edifici a consumo energetico ridotto.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Classe di protezione IEC		Classe di isolamento I	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Marchio CE		CE mark	
Colore sorgente luminosa	Bianco freddo	Marchio UL		UL and cUL mark	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Durata al 70% del flusso luminoso		100000 h	
Driver incluso	Si	Funzionamento e parte elettrica			
Tipo copertura ottica/lenti	PCC [Sfera policarbonato PCC]				
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	10° x 60°				
		Tensione in ingresso		100 to 277 V	

eW Graze QLX Powercore

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Sì
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	609 mm
Colore	Alluminio ALU
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Temperatura di colore corr. Iniziale	5500 K
Potenza in ingresso iniziale	28 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000

50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829161123399
Nome prodotto ordine	BCS427 10x60/5500 L609
EAN/UPC - Prodotto	8718291611233
Codice d'ordine	523-000081-20
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	910503703767
Peso netto SAP (Pezzo)	2,700 kg
Numero catalogo	523-000081-20
Numero catalogo Descrizione	eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Disegno tecnico

