



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimalt avstånd från väggen och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/slutanvändare har behov av en kontrollerbar produkt som kan hantera dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära avstånd från väggen. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Inspänning	100 till 277 V
Ljuskällans färg	Neutralvit	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Utbytbar ljuskälla	Nej	Styrenheter och dimring	
Driftdon ingår	Ja	Dimbara	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	PCC [polykarbonat klar kupa]	Mekanik och armaturhus	
Armaturens ljusfördelning	60° x 30°	Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
CE-märkning	CE märkning	Längd	609 mm
UL-märkning	UL och cUL märkt		
Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h		

eW Graze QLX Powercore

Färg	Aluminium
------	-----------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-märkning	FCC Class A
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initial ineffekt	28 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829161131899
Beställningsproduktnamn	BCS427 60x30/4000 L609
EAN/UPC – Produkt	8718291611318
Beställningsnummer	523-000081-28
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	910503703775
Net Weight (Piece)	2,598 kg
Katalognummer	523-000081-28
Beskrivning av katalognummer	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Måttskiss

