



eW Graze QLX Powercore

BCS427 60x30/5500 L609

eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Működtetés és elektronika	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	Bemeneti feszültség	100 to 277 V
A fényforrás színe	Hideg fehér	Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Cserélhető fényforrás	Nem	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Vezérlővel együtt	Igen	Szabályozható	Igen
Optika/lencse típusa	PCC [Polikarbonát áttetsző buraj]	Mechanika és tokozás	
A lámpatest fényszóródása	60° x 30°	Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály	Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
CE jelölés	CE mark	Hossz	609 mm
UL jelölés	UL and cUL mark	Szín	ALU
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	100000 h		

eW Graze QLX Powercore

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP) IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]

Mechanikus ütődésvédelmi kód IK10 [20 J vandal-resistant]

Rázkódásállósági szabvány Complies with ANSI C136.31, 3G

Rázkódásállósági minősítés Complies with ANSI C136.31, 3G

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti korrelált színhőmérséklet 5500 K

Kezdeti bemeneti feszültség 28 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on 60000
(névleges)

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on 60000
(névleges)

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on 60000
(névleges)

70% fényáram-megmaradás 50 °C-on 60000
(névleges)

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány -40 to +50 °C között

Termékadatok

Teljes termékkód 871829161132599

A termék megrendelési neve BCS427 60x30/5500 L609

EAN/UPC - termék 8718291611325

Rendelési kód 523-000081-29

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 4

SAP anyag 910503703776


Nettó tömeg (darab) 2,700 kg

Katalógusszám 523-000081-29

A katalógusszám leírása eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Méretezett rajza



BCS427 60x30/5500 L609

