



# eW Graze QLX Powercore

**eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)**

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

## Termék adatok

| Általános információ      |                                    | Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig |              |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Fényforráscsalád kódja    | LED-HB [ LED High Brightness]      | 100000 h                                  |              |
| A fényforrás színe        | Semleges fehér                     |                                           |              |
| Cserélhető fényforrás     | Nem                                |                                           |              |
| Vezérlővel együtt         | Igen                               |                                           |              |
| Optika/lencse típusa      | PCC [ Polikarbonát áttetsző burra] |                                           |              |
| A lámpatest fényszóródása | 9° x 9°                            |                                           |              |
| IEC védelmi osztály       | I. biztonsági osztály              |                                           |              |
| CE jelölés                | CE mark                            |                                           |              |
| UL jelölés                | UL and cUL mark                    |                                           |              |
|                           |                                    | Működtetés és elektronika                 |              |
|                           |                                    | Bemeneti feszültség                       | 100 to 277 V |
|                           |                                    | Bemeneti frekvencia                       | 50–60 Hz     |
|                           |                                    | Vezérlők és fényerő-szabályozás           |              |
|                           |                                    | Szabályozható                             | Igen         |

eW Graze QLX Powercore

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Mechanika és tokozás |                                |
| Ház anyaga           | Nyílásokkal ellátott alumínium |
| Optika/lencse anyaga | Polikarbonát                   |
| Hossz                | 914 mm                         |
| Szín                 | ALU                            |

|                                      |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanúsítvány és alkalmazási területek |                                                                                                                                                                              |
| Por és víz elleni védelem kódja (IP) | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]                                                                                                                       |
| Mechanikus ütésvédelmi kód           | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                                                                                                                                                |
| Rázkódásállósági szabvány            | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| FCC jel                              | FCC Class A                                                                                                                                                                  |
| Rázkódásállósági minősítés           | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |        |
| Kezdeti korrelált színhőmérséklet                  | 4000 K |
| Kezdeti bemeneti feszültség                        | 42 W   |

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) |       |
| 50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)      | 60000 |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges) | 60000 |
| 70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges) | 60000 |
| 70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges) | 60000 |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Alkalmazási feltételek           |                      |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -40 to +50 °C között |

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Termékadatok                        |                                                                   |
| Teljes termékkód                    | 871829161134900                                                   |
| A termék megrendelési neve          | BCS427 9/4000 L914                                                |
| EAN/UPC - termék                    | 8718291611349                                                     |
| Rendelési kód                       | 523-000081-31                                                     |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                                                 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1                                                                 |
| SAP anyag                           | 910503703778                                                      |
| Net Weight (Piece)                  | 3,800 kg                                                          |
| Katalógusszám                       | 523-000081-31                                                     |
| A katalógusszám leírása             | eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



Méretezett rajza



