



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimalt avstånd från väggen och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/slutanvändare har behov en kontrollerbar produkt som kan hantera dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära avstånd från väggen. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Varmvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	PCC [polykarbonat klar kupa]
Armaturens ljusfördelning	15° x 30°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h


Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Längd	914 mm

eW Graze QLX Powercore

Färg	Aluminium
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandsäker]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Init. Corr. färgtemperatur	2700 K
Initial ineffekt	42 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C	60000
rapporterat	



Måttskiss



Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C	60000
rapporterat	
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829161139400
Beställningsproduktnamn	BCS427 15x30/2700 L914
EAN/UPC – Produkt	8718291611394
Beställningsnummer	523-000081-36
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703783
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Katalognummer	523-000081-36
Beskrivning av katalognummer	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

