



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlantulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
A fényforrás színe	Meleg fehér		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
Optika/lencse típusa	PCC [Polikarbonát áttetsző bura]		
A lámpatest fényszóródása	30° x 60°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
		Működtetés és elektronika	
		Bemeneti feszültség	100 to 277 V
		Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen


Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	914 mm
Szín	ALU

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	2700 K
Kezdeti bemeneti feszültség	42 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on	60000
(névleges)	

Méretezett rajza



BCS427 30x60/2700 L914

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on	60000
(névleges)	
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on	60000
(névleges)	
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on	60000
(névleges)	

Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között

Termékadatok	
Teljes termékkód	871829161142400
A termék megrendelési neve	BCS427 30x60/2700 L914
EAN/UPC - termék	8718291611424
Rendelési kód	523-000081-39
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703786
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Katalógusszám	523-000081-39
A katalógusszám leírása	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



