



# eW Graze QLX Powercore

BCS427 9/4000 L1219

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

## Dados do produto

Informações gerais		Frequência de entrada	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Cor da fonte de luz	NW	Controles e dimerização	
Fonte de luz substituível	Não	Regulável	Sim
Controlador incluído	Sim	Dados mecânicos e de compartimento	
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCC [ Bojo/tampa de policarbonato transparente]	Material do compartimento	Aluminum extruded
Difusão do fecho da luz da luminária	9° x 9°	Material de lente/tampa óptica	PC
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Comprimento	1219 mm
Marca CE	CE	Cor	Alumínio
Marca UL	UL and cUL mark	Aprovação e aplicação	
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h	Código de proteção de entrada	IP66 [ IP66]
Dados elétricos e de operação		Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [ IK10]
Tensão de entrada	100-277 V		

# eW Graze QLX Powercore

<b>Standard de vibração</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Classificação de vibração</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

## Desempenho inicial (compatível com IEC)

<b>Temperatura de cor correlacionada inicial</b>	4000 K
<b>Potência de entrada inicial</b>	60 W

## Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)


<b>Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada</b>	60000
<b>Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada</b>	60000
<b>Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada</b>	60000
<b>Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada</b>	60000

## Condições de aplicação

<b>Intervalo de temperatura ambiente</b>	-40 to +50 °C
<b>Dados do produto</b>	
<b>Código do produto completo</b>	871829161149300
<b>Nome de produto da encomenda</b>	BCS427 9/4000 L1219
<b>EAN/UPC – Produto</b>	8718291611493
<b>Código de encomenda</b>	523-000081-46
<b>Código local</b>	910503703793
<b>Numerador – Quantidade por embalagem</b>	1
<b>Numerador SAP – Embalagens por exterior</b>	1
<b>Nº do material (12NC)</b>	910503703793
<b>Peso líquido (peça)</b>	4,700 kg
<b>Número de catálogo</b>	523-000081-46
<b>Descrição do número de catálogo</b>	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



## Desenho dimensional



BCS427 9/4000 L1219

