



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
A fényforrás színe	Meleg fehér		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
Optika/lencse típusa	PCC [Polikarbonát áttetsző bura]		
A lámpatest fényszóródása	15° x 30°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
		Működtetés és elektronika	
		Bemeneti feszültség	100 to 277 V
		Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen

eW Graze QLX Powercore

Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	1219 mm
Szín	ALU

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti korrelált színhőmérséklet	2700 K
Kezdeti bemeneti feszültség	60 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on	60000
(névleges)	

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on	60000
(névleges)	
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on	60000
(névleges)	
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on	60000
(névleges)	

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829161154700
A termék megrendelési neve	BCS427 15x30/2700 L1219
EAN/UPC - termék	8718291611547
Rendelési kód	523-000081-51
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703798
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalógusszám	523-000081-51
A katalógusszám leírása	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Méretezett rajza



BCS427 15x30/2700 L1219

