



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности и с более низкими энергозатратами. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна простая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze QLX Powercore способен освещать более 10 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Цвет источника света	Теплый белый	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Сменный источник света	No	Входное напряжение	100 to 277 V
Драйвер в комплекте	Yes	Входная частота	50–60 Hz
Тип оптического плафона/линзы	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]	Системы управления и регулировка яркости света	
Распределение света светильника	30° x 60°	Возможность изменения яркости света	Yes
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I		
Маркировка CE	CE mark		
Метка UL	UL and cUL mark		

eW Graze QLX Powercore

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	1219 mm
Цвет	Aluminum

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. корр. цветовая температура	2700 K
Начальная входная мощность	60 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 25 °C	


Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 50 °C	

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829161157800
Название продукта для заказа	BCS427 30x60/2700 L1219
EAN/UPC — продукт	8718291611578
Код заказа	523-000081-54
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703802
Вес нетто (шт.)	4,700 kg
Номер по каталогу	523-000081-54
Номер по каталогу, описание	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



BCS427 30x60/2700 L1219

