



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimalt avstånd från väggen och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/slutanvändare har behov av en kontrollerbar produkt som kan hantera dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära avstånd från väggen. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Inspänning	100 till 277 V
Ljuskällans färg	Varmvit	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Utbytbar ljuskälla	Nej	Styrenheter och dimring	
Driftdon ingår	Ja	Dimbara	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	PCC [polykarbonat klar kupa]	Mekanik och armaturhus	
Armaturens ljusfördelning	60° x 30°	Armaturhusets material	Strängsprutad aluminium
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
CE-märkning	CE märkning	Längd	1219 mm
UL-märkning	UL och cUL märkt		
Livslängd vid 70 % ljusflöde	100000 h		

eW Graze QLX Powercore

Färg	Aluminium
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Vibrationsklassificering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Init. Corr. färgtemperatur	2700 K
Initial ineffekt	60 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C	60000
rapporterat	

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C	60000
rapporterat	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C	60000
rapporterat	
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871829161160800
Beställningsproduktnamn	BCS427 60x30/2700 L1219
EAN/UPC – Produkt	8718291611608
Beställningsnummer	523-000081-57
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910503703805
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	523-000081-57
Beskrivning av katalognummer	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Måttskiss



