



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Termék adatok

Általános információ		Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
A fényforrás színe	Semleges fehér		
Cserélhető fényforrás	Nem		
Vezérlővel együtt	Igen		
Optika/lencse típusa	PCC [Polikarbonát áttetsző bura]		
A lámpatest fényszóródása	60° x 30°		
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály		
CE jelölés	CE mark		
UL jelölés	UL and cUL mark		
		Működtetés és elektronika	
		Bemeneti feszültség	100 to 277 V
		Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
		Vezérlők és fényerő-szabályozás	
		Szabályozható	Igen

Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	1219 mm
Szín	ALU

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC jel	FCC Class A
Rázkódásállósági minősítés	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti bemeneti feszültség	60 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000

50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között

Termékadatok	
Teljes termékkód	871829161161500
A termék megrendelési neve	BCS427 60x30/4000 L1219
EAN/UPC - termék	8718291611615
Rendelési kód	523-000081-58
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910503703806
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalógusszám	523-000081-58
A katalógusszám leírása	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Méretezett rajza



