



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking og redusert strømforbruk. Eiendomsforvaltere/ sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthøver merkevarer. Graze QLX Powercore kan belyse over 10 meter ved svært korte tilbaketrekkningsavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.


Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Inngangsspenning	100 to 277 V
Lyskildefarge	Nøytralhvit	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lyskilde kan byttes ut	No	Kontroller og dimming	
Driver inkludert	Ja	Kan dimmes	Ja
Optisk deksel-/linsetype	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]	Mekanisk og innfatning	
Lysstrålespredning fra armatur	60° x 30°	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
CE-merke	CE mark	Lengde	1219 mm
UL-merke	UL and cUL mark	Farge	Aluminium
Levetid til 70 % lysytelse	100000 h		

eW Graze QLX Powercore

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistent]
Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-merke	FCC Class A
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Opprinnelig inngangseffekt	60 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000

Målskisse



BCS427 60x30/4000 L1219

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829161161500
Produktnavn for bestilling	BCS427 60x30/4000 L1219
EAN/UPC – produkt	8718291611615
Bestillingskode	523-000081-58
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703806
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Katalognummer	523-000081-58
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



