



# eW Graze EC Powercore

BCS428 4000 L609

eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Bizonyos külső építészeti részletekhez nem kontúros, kitöltő jellegű fénykibocsátás szükséges. A Graze EC Powercore az ilyen fajta kibocsátást egyesíti a Graze Powercore termékcsalád bevált, tartós kialakításával és kis fogyasztásával.

## Termék adatok

| Általános információ                      |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fényforráscsalád kódja                    | LED-HB [ LED High Brightness]                  |
| A fényforrás színe                        | Semleges fehér                                 |
| Cserélhető fényforrás                     | Nem                                            |
| Vezérlővel együtt                         | Igen                                           |
| Optika/lencse típusa                      | PCF [ Polikarbonát burra/ homokfúvott szegély] |
| A lámpatest fényszóródása                 | 90° x 90°                                      |
| IEC védelmi osztály                       | I. biztonsági osztály                          |
| CE jelölés                                | CE mark                                        |
| UL jelölés                                | UL and cUL mark                                |
| Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig | 36000 h                                        |
| Működtetés és elektronika                 |                                                |
| Bemeneti feszültség                       | 100 to 277 V                                   |
| Bemeneti frekvencia                       | 50–60 Hz                                       |

| Vezérlők és fényerő-szabályozás      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Szabályozható                        | Igen                                                   |
| Mechanika és tokozás                 |                                                        |
| Ház anyaga                           | Nyílásokkal ellátott alumínium                         |
| Az optika anyaga                     | Polycarbonate                                          |
| Optika/lencse anyaga                 | Polikarbonát                                           |
| Hossz                                | 609 mm                                                 |
| Szín                                 | ALU                                                    |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek |                                                        |
| Por és víz elleni védelem kódja (IP) | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
| Mechanikus ütésvédelmi kód           | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                          |
| Rázkódásállósági szabvány            | Complies with ANSI C136.31, 3G                         |
| Rázkódásállósági minősítés           | Complies with ANSI C136.31, 3G                         |

## eW Graze EC Powercore

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Kezdeti korrelált színhőmérséklet | 4000 K |
| Kezdeti színvisszaadási index     | 87     |
| Kezdeti bemeneti feszültség       | 28 W   |

### Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 50% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(névleges) | 36000 |
| 50% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(névleges) | 36000 |
| 70% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(névleges) | 36000 |
| 70% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(névleges) | 36000 |

### Alkalmazási feltételek


|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -40 to +50 °C között |
|----------------------------------|----------------------|

### Termékadatok

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Teljes termékkód                    | 871829161197499                                                    |
| A termék megrendelési neve          | BCS428 4000 L609                                                   |
| EAN/UPC - termék                    | 8718291611974                                                      |
| Rendelési kód                       | 523-000082-04                                                      |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                                                  |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 4                                                                  |
| SAP anyag                           | 910503703811                                                       |
| Nettó tömeg (darab)                 | 0,825 kg                                                           |
| Katalógusszám                       | 523-000082-04                                                      |
| A katalógusszám leírása             | eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



### Méretezett rajza



BCS428 4000 L609

