



Vaya Flood MP Medium

BCP415 30xLED-HB/2700 220-240 90 CE CQC

30 pcs - LED High Brightness - Very wide beam angle 90°

Το Vaya Flood MP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, απλίκας και ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σας επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Σήμανση PSE	
Αριθμός πηγών φωτός	30 [30 pcs]	Σήμανση RoHS	-
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Σήμανση WEEE	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Τεχνικός φωτισμός	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι	Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του ιστού	0°
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	FG [Flat glass]	Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Περιγραφή τύπου	No	Τάση εισόδου	220 to 240 V
Σήμανση CE	CE mark	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Σήμανση ENEC	ENEC mark		
Σήμανση UL	UL mark		
Σήμανση CQC	CQC-mark		
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	50000 h		
Optic type outdoor	Very wide beam angle 90°		

Vaya Flood MP Medium

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος Aluminum

Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος Glass

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]

Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις IK06 [1 J]

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική απόδοση φωτιστικού LED 45 lm/W

Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος 2700 K

Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης 80

Αρχική ισχύς εισόδου 73 W

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -20 to +40 °C

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 871829160132699

Όνομα παραγωγέας προϊόντος BCP415 30xLED-HB/2700 220-240 90 CE CQC

EAN/UPC 8718291601326

Κωδικός παραγγελίας 60132699

Local Code BCP415L30/27/90

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1


Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 2

Αρ. υλικού (12NC) 910503704209

Καθαρό βάρος (πεμάχιο) 5,700 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

