



iColor MR gen3

iColor MR gen3, 17° beam angle

iColor MR gen3, 17° beam angle

iColor MR gen3 to inteligentne oświetlenie charakteryzujące się intensywnym, nasyconym światłem, którego barwę można dowolnie zmieniać. Stylizowana obudowa mieści się w większości opraw typu MR16, takich jak szynoprzewody, przewody, szyny i zwieszki. Dzięki zastosowaniu źródła światła LED o wysokiej intensywności oraz trzech kątów rozbieżności użytecznej wiązki światła iColor MR gen3 doskonale sprawdzi się w zastosowaniach architektonicznych, teatralnych i handlowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	RGB
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	17°
Znak CE	CE
Oznaczenie UL	UL/cUL
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	24 V
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba hartowana

Kolor	SI
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	87 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	17,4 lm/W
Moc znamionowa	5 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	100000

iColor MR gen3

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	100000
---	--------

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Maksymalny poziom ściemnienia	0% (cyfrowo)
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak


Dane produktu

Pełny kod produktu	871829161532399
Nazwa produktu na zamówieniu	RS500S RGB 24V 17

EAN/UPC - Produkt	8718291615323
Kod zamówienia	101-000074-00
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	50
Material Nr. (12NC)	910503704252
SAP Net Weight (Piece)	0,086 kg
Numer katalogowy	101-000074-00
Catalog Number Description	iColor MR gen3, 17° beam angle



Rysunki techniczne



iColor MR gen3

