



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 0.6 m (2 ft), CE

A Philips Vaya Linear LP White & Mono megbízható és költséghatékony és lineáris LED-es világítástechnikai szerelvény, melyet fehér vagy egyszínű megvilágítási hatásokhoz terveztünk. A széles vagy ellipszis alakú fénysugárt kibocsátó Vaya Linear LP ideális a külső boltívek megvilágításához és alacsony szintű fényvetést igénylő alkalmazásokhoz. Ez a termék kétféle hosszban és többféle színhőmérsékletben érhető el, ez sokoldalúvá és egyszerűen használhatóvá teszi. A bemeneti és kimeneti csatlakozók biztosítják a gyors, egyszerű és megbízható felszerelést.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás sugárzási szöge	28 x 84 °
A fényforrás színe	Vörös, zöld és kék
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	GC [Áttetsző üveg]
A lámpatest fényszóródása	28°
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	Nem
CQC jel	-
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	50000 h
PSE jel	PSE mark
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víztiszta
Hossz	610 mm
Szín	DGR
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK07 [2 J reinforced]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31

Vaya Linear LP

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram (a rendszer fényárama)	288 lm
Kezdeti bemeneti feszültség	14 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
50% fényáram-megmaradás 40 °C-on (számított)	100000
50% fényáram-megmaradás 40 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 40 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 40 °C-on (névleges)	60000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +40 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829162018199
A termék megrendelési neve	BCP421 28x84 RGB L610 CE
EAN/UPC - termék	8718291620181
Rendelési kód	316-000010-01
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503704422
Nettó tömeg (darab)	1,120 kg
Katalógusszám	316-000010-01
A katalógusszám leírása	Vaya Linear LP, RGB, 28° x 84°, 0.6 m (2 ft), CE



Méretezett rajza



Vaya

