



# Vaya Linear LP

## BCP422 120 4000 L610 CE

Vaya Linear LP on luotettava, kustannustehokas ledivalaisin, joka on suunniteltu ulkotilojen kohde- ja korostusvalaistukseen. Tämä helposti asennettava valaisin tuottaa sekä värillistä valoa (sininen, punainen, vihreä ja keltainen) että RGB-valoa. Tuotteesta on saatavana kaksi pituutta ja kaksi optiikkaa sekä useita eri värilämpötilavaihtoehtoja.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                      |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Lamppuperheen koodi                 | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Valonlähteen valokeilan kulma       | 120 °                         |
| Valonlähteen väri                   | Kylmä valkoinen               |
| Valonlähde vaihdettavissa           | Ei                            |
| Liitäntälaite sisältyy toimitukseen | Kyllä                         |
| Optisen kuvun/linssin tyyppi        | GC [ Kirkas lasi]             |
| Valaisimen valokeilan hajautus      | 120°                          |
| CE-merkintä                         | CE-merkintä                   |
| UL-merkintä                         | Ei                            |
| CQC-merkintä                        | -                             |
| Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan  | 50000 h                       |
| PSE-merkintä                        | PSE-merkintä                  |
| Käyttö ja sähkö tiedot              |                               |
| Ottojännite                         | 100 - 240 V                   |
| Syöttötaajuus                       | 50–60 Hz                      |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys     |                               |
| Himmennettävä                       | Ei                            |

| Mekaaniset tiedot ja runko                   |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rungon materiaali                            | Puristettu alumiini                       |
| Optiikan materiaali                          | Lasi                                      |
| Optiikan kuvun/linssin materiaali            | Karkaistu lasi                            |
| Optiikan kuvun/linssin muoto                 | Litteä                                    |
| Optiikan kuvun/linssin viimeistely           | Kirkas                                    |
| Pituus                                       | 610 mm                                    |
| Väri                                         | Tummanharmaa                              |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet                  |                                           |
| IP-luokka                                    | IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Mek. iskun suojauskoodi                      | IK07 [ 2 J vahvistettu]                   |
| Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)       |                                           |
| Valovirta alussa                             | 675 lm                                    |
| Valovirta alussa                             | 675 lm                                    |
| LED-valaisimen tehokkuus alussa              | 36,4 lm/W                                 |
| Alun vast. värilämpötila                     | 4000 K                                    |
| Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva) |                                           |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported       | 60000                                     |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported       | 60000                                     |

## Vaya Linear LP

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported | 60000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported | 60000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported | 33000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported | 32000 |

### Käyttökohteiden olosuhteet

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +40 °C |
|-------------------------|----------------|


### Tuotetiedot

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Koko tuotekoodi | 871829162041999 |
|-----------------|-----------------|

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Tilaustuotteen nimi                         | BCP422 120 4000 L610 CE |
| EAN/UPC – tuote                             | 8718291620419           |
| Tilauskoodi                                 | 62041999                |
| Osoittaja – määrä/pakkaus                   | 1                       |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 4                       |
| Materiaalinumero (12NC)                     | 910503704437            |
| Nettopaino (kappale)                        | 1,100 kg                |



## Mittapiirros



Vaya

