



# Vaya Linear LP

## BSP422 28x84 4000 L610 CE

Philips Vaya Linear LP White & Mono — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичный белый или одноцветный свет. В Vaya Linear LP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для наружной карнизной подсветки и низкоуровневой скользящей подсветки. Данный продукт отличается универсальностью и простотой в использовании, поскольку для него доступны два варианта длины и широкий диапазон цветовых температур. Входные и выходные разъемы обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

### Данные о продукции

| Общая информация                                |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Код лампового семейства                         | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Угол расхождения луча от источника света        | 28 x 84 °                     |
| Цвет источника света                            | Холодный белый                |
| Сменный источник света                          | No                            |
| Драйвер в комплекте                             | Yes                           |
| Тип оптического плафона / линзы                 | GC [ Clear glass]             |
| Распределение света светильника                 | 28°                           |
| Маркировка CE                                   | CE mark                       |
| Метка UL                                        | -                             |
| Метка CQC                                       | -                             |
| Срок службы до эффективности светотдачи в 70%   | 50000 h                       |
| Знак PSE                                        | PSE mark                      |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                               |
| Входное напряжение                              | 100 to 240 V                  |
| Входная частота                                 | 50–60 Hz                      |

| Системы управления и регулировка яркости света       |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Возможность изменения яркости света                  | No                                                |
| Механические компоненты и корпус                     |                                                   |
| Материал корпуса                                     | Формованный алюминий                              |
| Оптический материал                                  | Glass                                             |
| Материал оптической крышки/линзы                     | Закаленное стекло                                 |
| Форма оптической крышки / линзы                      | Flat                                              |
| Покрывтие оптической крышки / линзы                  | Прозрачное                                        |
| Длина                                                | 610 mm                                            |
| Цвет                                                 | Dark gray                                         |
| Соответствие требованиям и область применения        |                                                   |
| Код защиты от проникновения                          | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий       | IK07 [ 2 J reinforced]                            |
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК) |                                                   |
| Начальная светотдача                                 | 599 lm                                            |

Vaya Linear LP

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Начальная светоотдача                        | 599 lm    |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 71,5 lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура              | 4000 K    |

Производительность со временем (соответствие МЭК)

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported | 60000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported | 60000 |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported | 60000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported | 60000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported | 33000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported | 32000 |


Условия эксплуатации

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +40 °C |
|---------------------------------------|---------------|

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Данные об изделии                    |                           |
| Полный код продукта                  | 871829162042699           |
| Название продукта для заказа         | BCP422 28x84 4000 L610 CE |
| EAN/UPC — продукт                    | 8718291620426             |
| Код заказа                           | 910503704438              |
| Нумератор — количество на упаковку   | 1                         |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 4                         |
| Материал № (12NC)                    | 910503704438              |
| Вес нетто (шт.)                      | 1,120 kg                  |



Чертеж размеров



Vaya

