



# Vaya Linear LP

## BCP423 28x84 GN L610 CE

Vaya Linear LP est un luminaire linéaire d'extérieur extrêmement fin conçu pour des applications d'éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d'un faisceau large de 120° ou d'optiques elliptiques 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les applications en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur d'installation sont faibles. Le luminaire Vaya Linear LP, extrêmement robuste, offre une variété d'options de température de couleurs (couleur ou blanc) et de commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques via le DMX-512 standard. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page [www.colorkinetics.com/vaya/](http://www.colorkinetics.com/vaya/).

### Données du produit

| Caractéristiques générales               |                               | Gestion et gradation               |                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Code famille de lampe                    | LED-HB [ LED High Brightness] | Intensité réglable                 | Non                                                                                     |
| Angle d'ouverture du faisceau de lumière | 28 x 84 °                     | Matériaux et finitions             |                                                                                         |
| Température de couleur                   | Vert                          | Matériaux du boîtier               | Aluminium extrudé                                                                       |
| Source lumineuse de substitution         | Non                           | Constitution de l'optique          | Verre                                                                                   |
| Driver inclus                            | Oui                           | Matériaux cache optique/lentille   | Verre trempé                                                                            |
| Cache optique/ type de l'objectif        | GC [ Verre claire]            | Cache optique/ forme de l'objectif | Flat                                                                                    |
| Faisceau du luminaire                    | 28°                           | Finition de cache optique/lentille | Transparent                                                                             |
| Marquage CE                              | Marquage CE                   | Longueur                           | 610 mm                                                                                  |
| Marquage UL                              | Non                           | Commande                           | Gris foncé                                                                              |
| Marquage CQC                             | Non                           | Normes et recommandations          |                                                                                         |
| Durée de vie à 70% du flux lumineux      | 50000 h                       | Code d'indice de protection        | IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Caractéristiques électriques             |                               |                                    |                                                                                         |
| Tension d'entrée                         | 100 à 240 V                   |                                    |                                                                                         |
| Fréquence d'entrée                       | 50 à 60 Hz                    |                                    |                                                                                         |


## Vaya Linear LP

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK07 [ 2 J renforcé] |
| <b>Performances Initiales (Conforme IEC)</b>   |                      |
| Flux lumineux initial                          | 600 lm               |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                |                      |
| Plage de températures ambiantes                | -40 à +40°C          |
| <b>Données logistiques</b>                     |                      |
| Code de produit complet                        | 871829162026699      |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Désignation Produit        | BCP423 28x84 GN L610 CE |
| Code barre produit (EAN)   | 8718291620266           |
| Code de commande           | 62026699                |
| Unité d'emballage          | 1                       |
| Conditionnement par carton | 4                       |
| Code industriel (12NC)     | 910503704486            |
| Poids net (pièce)          | 1,120 kg                |



### Schéma dimensionnel



Vaya

