



# Vaya Linear LP

## BCP423 28x84 GN L610 CE

Philips Vaya Linear LP branco, mono e RGB é um dispositivo de iluminação LED confiável projetado para efeitos de iluminação estática ou dinâmica. É ideal para iluminação de sancas/balcões, com uma abertura de 120° e uma distribuição elíptica de 28 x 84°. Dois comprimentos e uma ampla gama de temperaturas de cores disponíveis tornam este produto versátil e fácil de usar. Os conectores de entrada e saída tornam as instalações rápidas, fáceis e confiáveis.

### Dados do produto

| Informações gerais                       |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Código da família das lâmpadas           | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Ângulo do feixe da fonte de luz          | 28 x 84 °                     |
| Cor da fonte de luz                      | GN                            |
| Fonte de luz substituível                | Não                           |
| Controlador incluído                     | Sim                           |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | GC [ Vidro transparente]      |
| Difusão do feixe da luz da luminária     | 28°                           |
| Marca CE                                 | CE                            |
| Marca UL                                 | Não                           |
| Marca CQC                                | Não                           |
| Vida útil até 70% do fluxo luminoso      | 50000 h                       |

| Dados elétricos e de operação |            |
|-------------------------------|------------|
| Tensão de entrada             | 100-240 V  |
| Frequência de entrada         | 50 a 60 Hz |

| Controles e dimerização |     |
|-------------------------|-----|
| Regulável               | Não |

| Dados mecânicos e de compartimento |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Material do compartimento          | Aluminum extruded |
| Material de óptica                 | G                 |
| Material de lente/tampa óptica     | GT                |
| Difusor óptico/Formato da lente    | Flat              |
| Acabamento da lente/difusor ótico  | Clear             |
| Comprimento                        | 610 mm            |
| Cor                                | DGR               |

| Aprovação e aplicação                       |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Código de proteção de entrada               | IP66 [ IP66] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK07 [ IK07] |

| Desempenho inicial (compatível com IEC)   |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema) | 600 lm |

| Condições de aplicação            |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 to +40 °C |

| Dados do produto           |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Código do produto completo | 871829162026699 |


Vaya Linear LP

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Nome de produto da encomenda             | BCP423 28x84 GN L610 CE |
| EAN/UPC – Produto                        | 8718291620266           |
| Código de encomenda                      | 910503704486            |
| Código de encomenda local                | 910503704486            |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1                       |
| Numerador SAP – Embalagens por exterior  | 4                       |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Nº do material (12NC)   | 910503704486 |
| Peso líquido SAP (peça) | 1,120 kg     |



Desenho dimensional



Vaya

