



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Armatur med høy effekt til høyintensitetsbelysning av fleretasjers fasader og overflater – RGBW- og RGBA-alternativer gir en utvidet fargepalett og mulighet for hvitt lys i én armatur.

Produktdata

Generell informasjon		Kontroller og dimming	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Kan dimmes	Ja
Lyskildefarge	RGBW	Mekanisk og innfatning	
Lyskilde kan byttes ut	No	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Driver inkludert	Ja	Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsetype	PC [polykarbonat]	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Lysstrålespredning fra armatur	9° x 9°	Lengde	305 mm
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Godkjenning og bruk	
CE-merke	CE mark	Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
UL-merke	UL and cUL mark	Energieffektivitet, klasse	G
Drift og elektrisk		Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Inngangsspenning	100 to 277 V	Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	FCC-merke	FCC Class A

ColorGrazе MX4 Powercore

vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummeret er:	887816

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse (systemlysyttelse)	655 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	36,3 lm/W
Opprinnelig inngangseffekt	18.5 W

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	75000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	70000
Beregnet 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	100000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	65000


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829161977299
Produktnavn for bestilling	BCS559 9 RGBW L305
EAN/UPC – produkt	8718291619772
Bestillingskode	423-000001-00
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503704681
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Katalognummer	423-000001-00
Katalognummerbeskrivelse	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Målskisse



BCS559 9 RGBW L305

