



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, – 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Oprawa o dużej mocy do intensywnego oświetlania wielopiętrowych fasad i powierzchni przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Wersje RGBW i RGBA w jednej obudowie łączą rozszerzoną paletę światła barwnego i białego.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterowanie i ściemnianie	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Ściemnialna	tak
Barwa źródła światła	RGBW	Mechanika i korpus	
Wymienne źródło światła	brak	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Zawiera zasilacz	tak	Materiał optyki	PC
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PC [klosz z poliwęglanu]	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10° x 60°	Długość	305 mm
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Zatwierdzenie i aplikacja	
Znak CE	CE	Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Oznaczenie UL	UL/cUL	Klasa energooszczędności	G
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Napięcie wejściowe	100–277 V	Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Oznaczenie FCC	FCC Class A

ColorGrazе MX4 Powercore

Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numer rejestracji EPREL	887817

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	619 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	34,9 lm/W
Moc znamionowa	18.5 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	75000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	70000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	70000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	65000


Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829161978999
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS559 10x60 RGBW L305
EAN/UPC - Produkt	8718291619789
Kod zamówienia	423-000001-01
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	910503704682
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Numer katalogowy	423-000001-01
Catalog Number Description	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Rysunki techniczne



BCS559 10x60 RGBW L305

