



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, - 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Apparecchio dall'emissione elevata per l'illuminazione ad alta intensità di superfici e facciate su più piani da una posizione arretrata minima; le opzioni RGBW ed RGBA offrono una gamma di colori ampliata e luce bianca in un unico apparecchio.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]
Colore sorgente luminosa	RGBW
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	PC [Copertura policarbonato PC]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	15° x 30°
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio CE	CE mark
Marchio UL	UL and cUL mark

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Lunghezza	305 mm

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Classe di efficienza energetica	G
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marchio FCC	FCC Class A


ColorGraz e MX4 Powercore

Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numero di registrazione EPREL	887818
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	622 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	34,4 lm/W
Potenza in ingresso iniziale	18.5 W
Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	75000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	65000
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829161979699
Nome prodotto ordine	BCS559 15x30 RGBW L305
EAN/UPC - Prodotto	8718291619796
Codice d'ordine	423-000001-02
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	910503704683
Peso netto (al pezzo)	1,200 kg
Numero catalogo	423-000001-02
Numero catalogo Descrizione	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Disegno tecnico



BCS559 15x30 RGBW L305

